

# 18

## スチームトラップ チェッカー

Steam Trap Checker



| 特 徴    |                    | スチームトラップ等の蒸気漏れチェッカー                       |
|--------|--------------------|---|
| 仕<br>様 | スチームトラップ<br>自動診断時間 | 2秒または8秒                                   |
|        | スチームトラップ<br>診断適用圧力 | 0.05~8.0MPa                               |
|        | 表面温度センサ<br>適用温度    | 0~300℃                                    |
|        | 自動電源OFF            | 5分後<br>(スチームトラップ自動診断モード時、操作しない場合)         |
|        | 周囲温度               | 0~40℃ (凍結不可)                              |
|        | 使用場所               | 屋内・屋外 (ただし、雨水など水が掛からないこと)                 |
|        | 電 池                | DC1.5V 単4形アルカリ乾電池 2本<br>連続使用時間: 約8時間 (※1) |
|        | 付属品 (※2)           | 収納ケース、保護キャップ、イヤホン、単4形アルカリ乾電池2本            |

| 価 格 |  | 標準品<br>オープン価格 |
|-----|--|---------------|
|-----|--|---------------|

|     |   |
|-----|---|
| 摘 要 | <p>※1 単4形アルカリ乾電池使用時 (25℃、スチームトラップ診断モード時)</p> <p>付属品 (※2)</p> <p>専用収納ケース</p> <p>保護キャップ</p> <p>イヤホン (1.2m)</p> <p>●単4形アルカリ乾電池2本</p> |
|     | <p>※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。</p>   |